Halogen non-reflector

7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Kvartshalogenbrännare för lågspänning

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GY6.35
Driftposition	S90 [Stående +/– 90D eller sockel nedåt (BDH)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	2 000 h

Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3300 K
Färgåtergivningsindex	100

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	100 W
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V

Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Kvarts-UV öppen

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	7724 EVA 100W GY6.35 12V
Fullständigt produktnamn	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Full EOC	871150040985050
Beställningsnummer	40985050
Materialnummer (12NC)	923872517103
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500409850
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8711500423276

Halogen non-reflector

Måttskiss



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7724 EVA 100W GY6.35 12V	10,7 mm	29,65 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.