Filament Plat monoculot

7388 20W G4 6V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Données du produit

Informations générales	
Culot	G4
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	100 h

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	460 lm
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20 W
Tension (nom.)	6 V
Tension (nom.)	6 V

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Données du produit	
Nom du produit de la commande	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
Nom de produit complet	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
Code EOC	871150040986750
Code de commande	8711500409867
Code 12NC	923874610103
Code de commande local	7388
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500409867
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500423306

Les données sont sujettes à changement

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.