HalogenA IDE

HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6

Vysoce výkonné halogenové žárovky na síťové napětí s dvojitou baňkou

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	2 000 h
Cyklus zapnutí	8 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Světelně technické	
Světelný tok	24 000 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	24 lm/W
Index podání barev (CRI)	100

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	1 000,0 W
Proud zdroje (jmen.)	4,35 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účiník (zlomek)	1
Napětí (jmen.)	230 V
Napětí (jmen.)	230 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T38 [T 38 mm]

Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	1000 kWh

Označení a balení	
Objednací název produktu	HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Celý název výrobku	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Full EOC	871150049128210
Objednací kód	49128210
Číslo materiálu (12NC)	923900244240
Místní kód	IDE1000E40
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500491282
Číslování SAP – balení v krabičce	6
Pouzdro – EAN/UPC	8711500499967

Změna údajů vyhrazena

HalogenA IDE

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.