Focusline Optiska lampor

13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24

Kvartshalogenlampor med inbyggd reflektor som fungerar som ett effektivt spegelkondensorsystem

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GX5.3 [GX5.3]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	750 h

Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3200 K
Färgåtergivningsindex	100

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	50 W
Spänning (nom)	22.8 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Kvarts-UV öppen
Reflektorns ytbehandling	Mjuk
Lampform	R50 [R 50 mm]

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24
Fullständigt produktnamn	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24
Full EOC	871869669019200
Beställningsnummer	69019200
Materialnummer (12NC)	924059828302
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696690192
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8718696690208

Focusline Optiska lampor

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 mm	45 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.