Standardní žárovky čiré (tvar A)

STAN 75W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F

Čiré žárovky s konvenčním hruškovitým tvarem a paticí E27 nebo E40

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	1 000 h
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Světelně technické	
Světelný tok	930 lm
Index podání barev (CRI)	100

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	75 W
Napětí (jmen.)	230 V
Napětí (jmen.)	230 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	A55 [A 55 mm]

Označení a balení	
Objednací název produktu	Stan 75W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F
Celý název výrobku	STAN 75W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F
Full EOC	871150035459484
Objednací kód	35459484
Číslo materiálu (12NC)	926000004004
Místní kód	A5575CL
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500354594
Číslování SAP – balení v krabičce	120
Pouzdro – EAN/UPC	8711500354617

Standardní žárovky čiré (tvar A)

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	C (max)
Stan 75W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F	56 mm	55 mm	97 mm

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.