Żarówka standardowa przezroczysta

STAN 75W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F

Konwencjonalna lampa żarowa

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	930 lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	75 W
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	A55 [A 55 mm]

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Stan 75W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F
Pełna nazwa produktu	STAN 75W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F
Full EOC	871150035459484
Kod zamówienia	35459484
Materiał Nr (12NC)	926000004004
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500354594
Numerator - Packs per outer box	120
EAN/UPC – Opakowanie	8711500354617

Żarówka standardowa przezroczysta

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D	C (max)
Stan 75W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F	56 mm	55 mm	97 mm

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.