# Accentline

## Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Podstawa-nasadka** | GU5.3 [GU5.3] |
| **Pozycja robocza** | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| **Nominalny okres eksploatacji** | 4 000 h |
| **Cykl Przełączania** | 16 000 |
| **Trwałość Znamionowa (Godziny)** | 4 000 h |
| **Lighting Technology** | Halogen |
| **Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)** | 4 000 h |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Kąt rozsyłu światła (Nom)** | 36 ° |
| **Strumień Świetlny** | 680 lm |
| **Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)** | 3000 K |
| **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** | 100 |
| **Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)** | 680 lm |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Zużycie energii** | 50 W |
| **Czas uruchomienia (Nom)** | 0,0 s |
| **Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła** | Natychmiastowe rozświetlenie s |
| **Napięcie (Nom)** | 12 V |
| **Napięcie (Nom)** | 12 V |

| Układy sterowania i ściemnianie | |
|---|---|
| **Z możliwością przyciemniania** | Tak |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Kształt bańki** | MR16 [2 cale/50 mm] |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 53 kWh |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | Accent 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F |
| **Pełna nazwa produktu** | Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F |
| **Full EOC** | 871869658845100 |
| **Kod zamówienia** | 58845100 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 926000850063 |
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8718696588451 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 50 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8718696588475 |

## Accentline

### Rysunki techniczne




| Product | D (max) | C (max) |
|---|---|---|
| Accent 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F | 51 mm | 46 mm |

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.