

# PHILIPS

Stropna svjetiljka

Funkcionalan

CL200 ACT

Bijela



8718699696214



## Visokokvalitetno LED svjetlo dizajnirano da traje godinama

Stropne LED svjetiljke Philips Essential osvjetlit će prostoriju mekim i jednolikim svjetlom primjenom dugotrajne i energetske učinkovite LED tehnologije. Savršeno za osvjetljavanje različitih prostora, kao što su balkoni, kuhinje, praonice i kupaonice.

### Jednostavnost doživljaja

- Lako postavljanje

### Svjetlosni efekt

- Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

### Vrhunska kvaliteta

- Jednostavno za čišćenje

# Istaknute znač.

## Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

## Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

Osvijetlite svoje prostorije jednakomjernim i ujednačenim osvjetljenjem.

## Jednostavno za čišćenje

Uz materijale koji su glatki i jednostavni za čišćenje vaš će dom od poda do stropa uvijek izgledati privlačno.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: bijelo
- Materijal: metal/plastika

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

## Značajke svjetla

- Indeks uzvratne boje (CRI): 80

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalan

## Dimenzije i masa proizvoda

- Visina: 6,8 cm
- Dužina: 22,5 cm
- Neto težina: 0,200 kg
- Širina: 22,5 cm

## Servis

- Jamstvo: 5 godina

## Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 10.000 sat(i)
- Promjer: 225 mm
- Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela: 475
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 6
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699696214
- Neto težina: 0,200 kg
- Bruto težina: 0,390 kg
- Visina: 7,000 cm
- Dužina: 24,900 cm
- Širina: 24,900 cm
- Broj materijala: (12 NC): 915005777620



Datum izdavanja:  
2020-09-25  
Verzija: 0.96

© 2020 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)