Actinic BL PL-S/PL-L

PL-L 24W/10/4P 1CT/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	2G11
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom)	2.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	210 [leadfree 360 glass (10)]
Lichtfarbe	Ultraviolett A
Farbkoordinate X (Nom)	228
Farbkoordinate Y (nom.)	230
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	40 %
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	60 %
UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	17 %

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	24 W
Lampenstrom (Nom)	0,345 A
Spannung (Nom)	87 V
Spannung (Nom)	87 V

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	2xT16

Actinic BL PL-S/PL-L

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (max.)	4,4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,2 mg
UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	4,9 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	PL-L 24W/10/4P 1CT/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	PL-L 24W/10/4P 1CT/25

Gesamt-Produktcode	871150095206640
Bestellcode	95206640
Material-Nr. (12NC)	927903221007
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500952066
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500952073

Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 24W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - PL-L 24W/10/4P 1CT/25

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.