MASTER PL-C 4 pinos

MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente de potência média, normalmente utilizada em iluminação descendente geral para aplicações de revenda, hotelaria e escritório. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 4 pinos destina-se à utilização com controlo electrónico HF com pré-aquecimento integrado e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo HF aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G24Q-3 [G24q-3]
Referência de medição de fluxo	Sphere

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	1.800 lm
Designação da cor	Branco incandescente
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,463
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,42
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	67 lm/W
Color rendering index (CRI)	81

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	27,4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,335 A

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	1,4 mg

MASTER PL-C 4 pinos

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	28 kWh
Número de registo EPREL	423304

Código de encomenda	62328770
N.º material (12NC)	927907382740
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500623287
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC - Caso	8711500716033

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX
Nome do produto completo	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX
Código do produto completo	871150062328770

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4 pinos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.