MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	2G11 [2G11]
Referenční měření toku	Sphere

Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	4 700 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	87 lm/W
Index podání barev (CRI)	82

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	55,3 W
Proud zdroje (jmen.)	0,525 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg

MASTER PL-L 4 Pin

Spotřeba energie kWh/1000 h	56 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423313

Označení a balení

Objednací název produktu	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
Celý název výrobku	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150061541140
Objednací kód	61541140

Číslo materiálu (12NC)	927908708370
Místní kód	PLL5583
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500615411
Číslování SAP – balení v krabičce	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500615541

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.