

PHILIPS

Lightstrip Outdoor 2 meter

Hue White and color
ambiance

1 x 2 meter lightstrip

Hvidt og farvet lys

Strømforsyningsenhed
medfølger

Intelligent lysstyring med Hue
Bridge*



8718699709839



Ubegrænsede muligheder

Gør dit udendørsområde personligt med en Philips Hue Outdoor Lightstrip. Med det perfekte dæmpede lys er det fleksible udendørs LED-bånd ideelt til direkte og indirekte belysning.

Ubegrænsede muligheder

- Strømforsyning og stik medfølger
- Gør baghaven flottere med udendørsbelysning
- Slut belysningen til din Hue Bridge for at få fordel af intelligent lysstyring
- Lightstrip til udendørs brug
- Fleksibel lightstrip, som kan formes og bøjes
- Helt ensartet og spredt lys fra én strip

Vigtigste nyheder

Strømforsyning og stik medfølger



Pakken indeholder alle de elementer, du har brug for til at komme i gang, inkl. lightstrip og udendørs strømforsyning. Så du skal bare pakke ud, installere hvor det passer dig og tænde lyset.

Gør baghaven flottere



Skab en lige så smuk belysning i din have som i dit hjem. Med over 16 millioner farver og 50.000 nuancer af varmt og køligt hvidt lys kan du pynte op såvel udendørs som indendørs, uanset om du oplyser en gangbro eller sætter spotlight på den smukkeste eller hyggeligste del af terrassen.

Slut den til Hue-broen



Dette produkt kræver tilslutning til en Hue Bridge for at få adgang til alle de intelligente smarte funktioner. Styr lyset med Philips Hue appen, indstil timere, rutiner, tilføj eller fjern lyskilder og meget mere. *Hue Bridgen sælges separat

Lysskinne til udendørs brug



Lightstrips til udendørs brug er bestandig over for alle vejrforhold – fra mindre vandpytter til regnskyl, der varer i timevis.

Fleksibel lysskinne



Den fleksible udendørs lightstrip kan formes og bøjes, så den lyser op, helt som du vil. Placer den langs en snoet udendørs sti, eller lad den slynge sig op af en mur eller søjle – den kan installeres overalt med de medfølgende klemmer og skruer.

Helt ensartet og spredt



Philips Hue lightstrip til udendørs brug er forsynet med en særlig overflade, der spreder det hvide eller farvede lys, der udstråles. Det er ikke nødvendigt at skjule disse lightstrips, for uanset om det bruges til direkte eller indirekte belysning, er det kun lyset, man ser.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: flerfarvet
- Materiale: silikone

Miljø

- Driftsmæssig luftfugtighed: 5 %
<H<95 % (danner ikke kondens)
- Driftsmæssig temperatur: -20 °C til 45 °C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Farveskift (LED): Ja
- Spredt lyseffekt: Ja
- Dæmpbar: Ja
- Kan dæmpes med Hue app og switch: Ja
- Integreret LED: Ja

Garanti

- 2 år: Ja

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): >80

Lightstrip

- Farvetemperatur: 2000-6500 K
- Kan afkortes: Nej
- Kan forlænges: Nej
- Indgangsspænding: 220V-240V
- Levetid: 25.000 t
- Maks. strømforbrug ved standby: 0,5 W
- Wattforbrug: 19 W
- Bredde: 11 mm
- Længde: 78 in
- Bredde: 0,43 in

Diverse

- Type: Lightstrip

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699709839

Strømforbrug

- Wattforbrug: 19 W
- Strømforbrug ved standby: 0,50 W

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,337 kg
- Nettovægt: 0,743 lb
- Højde: 2 cm
- Længde: 199 cm
- Bredde: 1,1 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Lysstyrke ved 4000 K: 850 lm
- Levetid: 25.000
- Samlet lysudbytte fra lampen: 800
- 230V: 220-240 V
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: G
- IP-kode: IP67
- Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret
- Ekstra funktioner: Diffused light effect
- Lyskildens udskiftelighed: LED lyskilde, der ikke kan udskiftes
- Forkoblingens udskiftelighed: Betjeningslementer, der må udskiftes af en slutbruger
- Lysstyrke ved 2700 K: 760 lm

Hvad følger med?

- Strømadapter: 1

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- Philips Hue app: IOS 15 og nyere, Android 10.0 og nyere
- Philips Hue Bluetooth app: IOS 15 og nyere, Android 9.0 og nyere

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699709839
- Nettovægt: 0,95 kg
- Bruttovægt: 1,17 kg
- Højde: 21 cm
- Længde: 9,6 cm
- Bredde: 21 cm
- Materialenummer (12NC): 929002289002



Udgivelsesdato:
2024-02-01
Version: 0.852

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com