MASTER PL-T 2 pinos

MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-T é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente, normalmente utilizada em iluminação descendente geral para aplicações de revenda, hotelaria e escritório que exigem níveis de iluminação mais elevados. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 2 pinos destina-se à utilização com controlo electromagnético e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electromagnético
- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada
- A regulação não é possível
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX24D-3 [GX24d-3]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	10.000 h

Características técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	1.800 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,44
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,403
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)	66 lm/W
Color rendering index (CRI)	80

Funcionamento e características elétricas	
Consumo de Energia	26,9 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,335 A

Controlos e regulação	
Regulável	Não

MASTER PL-T 2 pinos

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	1,4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	27 kWh
Número de registo EPREL	423344

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX
Nome do produto completo	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC

Código do produto completo	871150061102470
Código de encomenda	61102470
N.º material (12NC)	927914583071
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500611024
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC - Caso	8711500611109

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 2 pinos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.