MASTER PL-T 4 stift

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används
- Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GX24Q-3 [GX24q-3]

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	1 800 lm
Färgbeteckning	Glödlampsvit
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	66 lm/W
Färgåtergivningsindex	82

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	24,0 W
Lampström (nom)	0,300 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	29 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150055993770

MASTER PL-T 4 stift

Beskrivning av lokal kod	8345200
Beställningsnummer	55993770
Materialnummer (12NC)	927914682771
Lokal kod	8345200
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500559937
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500272171

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 stift

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.