MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25

MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstrom	1.225 lm
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	72 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	15,7 W
Lampenstrom (Nom)	0,380 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150026871640
Bestellcode	26871640
Material-Nr. (12NC)	927922886515
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500268716

MASTER TL-D Eco

Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500268723

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.