

# PHILIPS

## 入門套件 E27

Hue White 及 Color  
Ambiance

日光和彩色燈光

透過藍牙立即控制

使用應用程式或語音控制\*

內附 Hue 橋接器



8718699718916



## 輕鬆實現智慧照明

使用 Philips Hue White and Color Ambiance 入門套件為任何房間增添情境色彩。此套件包含 3 顆智慧型彩色燈泡和一件 Hue Bridge，可以充分控制燈光、存取 Hue 應用程式並享用眾多豐富功能。

### 無限可能

- 從暖黃光到冷白光，輕鬆打造屬於您的氛圍
- 恣意玩轉各種燈光顏色
- 將電影、電視節目、音樂和遊戲與智慧型燈具進行同步
- 智慧型燈具會自然喚醒您或助您入眠

# 產品特點

## 順利調整心情



使用超過 50,000 種不同暖黃光到冷白光顏色，幫助您調整心情，無論何時都能讓您準備進入工作、遊戲或放鬆狀態。冷白光協助您開啟朝氣滿滿的一天，明亮白光讓您充滿活力，而暖金色調的燈光能幫助您沉靜下來準備入睡。

## 恣意玩轉各種燈光顏色



Philips Hue 燈光色彩沒有極限：提供超過 1600 萬種燈光顏色，您可將家裡變成五光十色的聚會場所，或是讓睡前故事變得栩栩如生，還有更多實用功能。使用預設的彩色燈光場景，讓您可隨時隨地喚起夏日的感覺，或是使用自己的照片，讓您重溫過往的回憶。

## 將電影、電視節目、音樂和遊戲與智慧型燈具進行同步



透過讓螢幕上的動作或音樂節奏與智慧型燈具同步，將娛樂體驗帶到新境界。\* 選擇您希望將燈具與電影、音樂 (包括我們的 Spotify 整合系列!)、電視節目或遊戲進行同步的方式，以及欣賞可調色功能燈光在休閒娛樂區中進行互動的方式。\* 必須搭配 Hue Bridge

## 智慧型燈具會自然喚醒您或助您入睡



將 Hue Go 連接至 Hue Bridge，讓燈光按照「喚醒」排程模仿日出效果逐漸增加亮度，從容展開活力的一天。夜晚可設定「入睡」排程，逐漸調暗暖白光，助您一夜好眠。

# 規格

## 燈泡尺寸

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 60x110

## 環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

## 隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

## 保固

- 2 年: 是

## 耗電量

- 能效標籤 (acc (EU) 874/2012; A++ - E): A+

## 服務

- 保固: 2 年

**技術規格**

- 重量: 72
- 燈泡技術: LED

**Hue Bridge**

- 頻帶: 2400-2483,5 MHz
- 高度: 26 mm
- 最大配件數: 12
- 最大燈泡數: 50
- 電源變壓器: 100-240 V AC/50-60Hz
- 耗電量: 250mA max

**燈泡**

- 色溫: 2000K-6500K +16 million colors
- 直徑: 60 mm
- 燈座: E27
- 外形規格: A60
- 高度: 110 mm
- 輸入電壓: 220V-240V
- 使用壽命: 25,000 h
- 光輸出: 白色和彩色燈光
- 流明輸出: 806 lm, 4000K
- 最大運作功率: 9 W
- 最大待機功率: 0.5 W
- 切換循環次數: 50,000
- 功率因數: >0.5
- 額定使用壽命: 25,000 h
- 可升級軟體: 是
- 啟動: 立即 100% 照明輸出
- 瓦數: 9 W
- 等效瓦數: 60 W
- 通訊協定: 藍牙和 Zigbee
- 可深度調光: 是
- 可升級軟體: 連接到藍牙應用程式或 Hue 橋接器時

**內容物**

- Hue Bridge: 1
- 乙太網路纜線: 1
- Hue 燈泡: 3
- 電源變壓器: 1

**支援項目**

- 與 HomeKit 相容: Yes
- IOS: 7 or later
- Philips Hue 應用程式: IOS 13 及更新版本, Android 8.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa
- Philips Hue 藍牙應用程式: IOS 11 和更新版本, Android 7.0 和更新版本

**包裝尺寸與重量**

- EAN/UPC - 產品: 8718699718916
- 淨重: 0.610 kg
- 淨重: 0.850 kg
- 高度: 21.000 cm
- 長度: 10.200 cm
- 寬度: 21.000 cm
- 材料編號 (12NC): 929002216811



出版日期: 2023-11-10  
版本: 0.311

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)