PHILIPS

Lighting

MASTER TL5 HO

G A↑G

MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	na [Not Applicable]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	4.500 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	83 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	54,4 W
Lampenstrom (Nom)	0,455 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	55 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423563

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO

Gesamt-Produktcode	871150063740655
Bestellcode	63740655
Material-Nr. (12NC)	927929084018
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500637406

Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500637413

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.