

PHILIPS

單顆燈泡 E14

Hue White ambiance

暖光至冷色日光

透過藍牙立即控制

使用應用程式或語音控制*

新增 Hue 橋接器以釋放更多功能



8718699726294



輕鬆實現智慧照明

加入一盞智慧型蠟燭燈泡，提供仿日光至暖光等多種色調，助您放鬆、閱讀、專注或提振精神。可透過藍牙即時控制單一房間照明，或與 Hue 橋接器配對以充分發揮完整功能效用。

輕鬆實現智慧照明

- 透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具
- 可語音控制燈光*
- 從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍
- 搭配日常生活所需的完美照明調配
- 使用 Hue Bridge 充分發揮智慧型燈具功能

產品特點

透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具



透過 Hue Bluetooth 應用程式，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。

可語音控制燈光*



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明或是單件式燈具。

從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍



這些燈泡和燈具可提供不同暖黃光到冷白光顏色。亮度調節功能可從明亮光線變換到較柔和的夜光，按照日常需求調整至完美的顏色和亮度。

搭配日常生活所需的完美照明調配



善用專為日常工作所設計的四組預設照明調配，讓您的一天過得更輕鬆自在：「活力充沛」、「專注精神」、「享受閱讀」、「放鬆休息」。「活力充沛」、「專注精神」這兩個冷色調場景，能在早晨幫助您集中精神，快速進入工作狀態，而「享受閱讀」與「放鬆休息」這兩個暖色調場景，能幫助您放鬆心情，享受閱讀時光。

使用 Hue Bridge 充分發揮智慧型燈具功能



為您的智慧型燈具添加 Hue Bridge (另售)，享受完整的 Philips Hue 功能。使用 Hue Bridge 後，您可以新增多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。建立日常作息，自動化整個智慧家庭照明設定。使用移動感應器和智慧開關等附加配件，讓您出門在外也能控制燈光。

規格

燈泡尺寸

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 39x117

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

保固

- 2 年: 是

耗電量

- 能效標籤 (acc (EU) 874/2012; A++ - E): A+
- 節能標章 (EEL): G

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 0 lm
- 重量: 40 g
- 燈泡技術: LED
- 2700K 流明輸出 (開箱即用設定): 0 lm

燈泡

- 色溫: 2200K-6500K
- 直徑: 39 mm
- 燈座: E14
- 外形規格: B39
- 高度: 117 mm
- 輸入電壓: 220V-240V
- 使用壽命: 25,000 h
- 光輸出: 暖白光到冷白光
- 流明輸出: 470 lm @ 4000K
- 最大運作功率: 5.2 W
- 最大待機功率: 0.5 W
- 切換循環次數: 50,000
- 功率因數: 0.5
- 額定使用壽命: 25,000 h
- 可升級軟體: 連接到 Hue 橋接器時
- 啟動: 立即 100% 照明輸出
- 瓦數: 5.2 W
- 等效瓦數: 40 W
- 通訊協定: 藍牙和 Zigbee
- 可深度調光: 是
- 可升級軟體: 連接到藍牙應用程式或 Hue 橋接器時

內容物

- Hue 燈泡: 1

支援項目

- 與 HomeKit 相容: Yes
- IOS: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 13 及更新版本, Android 8.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa, Apple HomeKit (透過 Hue Bridge), Google Assistant, Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge)
- Philips Hue 藍牙應用程式: Android 7.0 和更新版本, IOS 11 和更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699726294
- 淨重: 0.050 kg
- 淨重: 0.104 kg
- 高度: 16.500 cm
- 長度: 5.500 cm
- 寬度: 8.800 cm
- 材料編號 (12NC): 929002294401



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.401

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com