MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní zářivky se středním až vysokým příkonem používané zpravidla za nízkých teplot, například pro venkovní osvětlení nebo osvětlení chlazených skladů. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon při použití za nízkých teplot. Konstrukce je uzpůsobena pro provoz s elektromagnetickými a elektronickými HF předřadníky a je vybavena nástrčnou paticí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	2G11 [2G11]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1 800 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
Index podání barev (CRI)	80

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	24,2 W
Proud zdroje (jmen.)	0,350 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423575

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25
Celý název výrobku	MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25

Full EOC	871150026156440
Objednací kód	26156440
Číslo materiálu (12NC)	927930584070
Místní kód	PLLOUT2484
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500261564
Číslování SAP – balení v krabičce	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500261571

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	290 mm	315 mm	321,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar 4 Pin

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com
2023, Duben 16 - Změna údajů vyhrazena