

PHILIPS

Bombilla individual
E14

Hue White and Color
Ambiance

Luz blanca y de colores

Control al instante mediante
Bluetooth

Control con aplicación o voz*

Añade Hue Bridge para disfrutar
de más funciones



8718699726317



Easy smart lighting


Añade color a cualquier habitación con esta bombilla inteligente Candelabra que ofrece luz blanca cálida a fría, así como 16 millones de colores. Utiliza Bluetooth para controlar al instante la iluminación en una habitación o conéctate al Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones.

Easy smart lighting

- Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
- Controla las luces con la voz*
- Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas
- Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias
- Disfruta de todas las características de la iluminación inteligente con el puente Hue

Destacados

Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth



Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar. Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.

Controla las luces con la voz*



Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.

Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas



Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores, creando al instante el ambiente adecuado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes definir un ambiente festivo para una fiesta, transformar tu sala de estar en una sala de cine, mejorar tu decoración con notas de color y mucho más.

Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias



Haz más fácil y agradable tu jornada con cuatro preajustes de escenas de luz que se han diseñado especialmente para tus tareas diarias: Energía, Concentración, Lectura y Relax. Las dos escenas con tonos fríos Energía y Concentración te ayudan a comenzar por la mañana o a centrar la atención, mientras que las escenas más cálidas Lectura y Relax te ayudan a disfrutar de una lectura cómoda o a calmar una mente atareada.

Disfruta de todas las características de la iluminación inteligente con Hue Bridge



Añade un Hue Bridge (se vende por separado) a tus luces inteligentes para disfrutar de todas las características de Philips Hue. Con un Hue Bridge, puedes añadir hasta 50 luces inteligentes para controlarlas en tu hogar. Crea rutinas para automatizar toda la configuración de iluminación de tu hogar inteligente. Controla las luces mientras estás fuera de casa o añade accesorios tales como sensores de movimiento e interruptores inteligentes.

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

- Dimensiones (AnxAlxF): 39x117

Medio ambiente

- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

Garantía

- 2 años: Sí

Consumo de energía

- Etiqueta energética (acc (UE) 874/2012; A++ - E): A+
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso a 4000 K: 0 lm
- Peso: 40 g
- Tecnología de la bombilla: LED
- Flujo luminoso a 2700 K (configuración lista para usar): 0 lm

La bombilla

- Temperatura del color: 2000-6500K
- Diámetro: 39 mm
- Casquillo: E14
- Formato: B39
- Altura: 117 mm
- Tensión de entrada: 220V-240V
- Duración: 25.000 hora(s)
- Emisión de luz: Luz blanca y de color
- Flujo luminoso: 470 lm a 4000 K
- Energía de funcionamiento máxima: 5,3 W
- Energía en espera máxima: 0.5 W
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Factor de potencia: 0.5
- Vida útil especificada: 25.000 hora(s)
- Actualizable por software: cuando se conecta al puente Hue
- Encendido: Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia: 5,3 W
- Potencia equivalente: 40 W
- Protocolo de comunicaciones: Bluetooth y Zigbee
- Regulable dinámicamente: Sí
- Actualizable por software: Cuando se conecta a Bluetooth App o Hue Bridge

Contenido de la caja

- Bombillas hue: 1

Compatible con

- Compatible con HomeKit: Yes
- iOS: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 13 y superior, Android 8.0 y superior
- Asistentes de voz: Amazon Alexa, Apple HomeKit (mediante Hue Bridge), Google Assistant, Microsoft Cortana (mediante Hue Bridge)
- Aplicación Philips Hue Bluetooth: IOS 11 y versiones posteriores, Android 7.0 y versiones posteriores

Dimensiones de la bombilla

- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- 2 años: Sí
- Producto con código EAN/UPC: 8718699726317
- Etiqueta energética (acc (UE) 874/2012; A++ - E): A+
- Garantía: 2 años
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C
- Peso neto: 0,050 kg
- Flujo luminoso a 4000 K: 0 lm
- Compatible con HomeKit: Yes
- Peso bruto: 0,104 kg
- Temperatura del color: 2000-6500K
- iOS: Yes
- Altura: 16,500 cm
- Diámetro: 39 mm
- Dimensiones (AnxAlxF): 39x117
- Longitud: 5,500 cm
- Casquillo: E14
- Anchura: 8,800 cm
- Formato: B39
- Bombillas hue: 1
- Número de material (12NC): 929002294201
- Altura: 117 mm
- Tensión de entrada: 220V-240V
- Duración: 25.000 hora(s)
- Aplicación Philips Hue: IOS 13 y superior, Android 8.0 y superior
- Emisión de luz: Luz blanca y de color
- Asistentes de voz: Amazon Alexa, Apple HomeKit (mediante Hue Bridge), Google Assistant, Microsoft Cortana (mediante Hue Bridge)
- Flujo luminoso: 470 lm a 4000 K
- Aplicación Philips Hue Bluetooth: IOS 11 y versiones posteriores, Android 7.0 y versiones posteriores
- Energía de funcionamiento máxima: 5,3 W
- Energía en espera máxima: 0.5 W
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Factor de potencia: 0.5
- Vida útil especificada: 25.000 hora(s)
- Actualizable por software: cuando se conecta al puente Hue
- Encendido: Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia: 5,3 W
- Potencia equivalente: 40 W
- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí
- Peso: 40 g
- Protocolo de comunicaciones: Bluetooth y Zigbee
- Regulable dinámicamente: Sí
- Tecnología de la bombilla: LED
- Actualizable por software: Cuando se conecta a Bluetooth App o Hue Bridge
- Flujo luminoso a 2700 K (configuración lista para usar): 0 lm



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.399

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com