

MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10

MASTER PL-S 是低瓦數的精巧型高效率螢光燈，通常用於裝飾和方向導引用途。飛利浦原創的橋接技術確保了在應用環境中有最佳表現，比彎曲技術相比有更加明亮且效能更高。2 引腳版本針對搭配電磁安定器使用，並且附有一插入/拉出燈底座。

安全提示

- 只能搭配電磁控制安定器裝置使用
- 燈光的技術及電子特性受運作條件影響，包括燈具環境溫度及運作位置
- 不可調光
- 燈管破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

产品数据

一般資訊	
燈座基底	G23
壽命 (故障率 50%) (標稱)	10,000 h

照明技術	
色碼	840 [CCT of 4000K]
光通量	400 lm
色彩名稱	冷白光 (CW)
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	57 lm/W
演色性指數 (CRI)	82

運轉與電力	
耗電量	7 W
燈具電流 (標稱)	0.175 A

控制與調光	
可調光	否

認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	1.4 mg
能源消耗 kWh/1000 h	9 kWh

產品資料	
下訂產品名稱	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10
完整產品名稱	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10
完整產品代碼	871869960696100
訂單代碼	927935684065
材質 Nr. (12NC)	927935684065
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718699606961
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	8718699606978

MASTER PL-S 2 Pin

二维绘图



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10

寿命



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10

MASTER PL-S 2 Pin

壽命



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。
Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。