MASTER PL-S 4-nastainen

MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S on tehokas pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G7 [2G7]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	600 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	8,8 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER PL-S 4-nastainen

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423592

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026090170
Paikallisen koodin kuvaus	4923631

Tilauskoodi	26090170
Tuotekoodi (12NC)	927936282711
Paikallinen koodi	4923631
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500260901
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500260925

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4-nastainen

Käyttöikä





Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.