MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassing, wat leidt tot meer lichtopbrengst en een hoger rendement dan met de gebogen technologie het geval is. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G7 [2G7]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	900 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	11,9 W
Lampstroom (nom.)	0,160 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	1,4 mg

MASTER PL-S 4 Pin

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	12 kWh
EPREL-registratienummer	423600

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX
Volledige productnaam	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026119970
Bestelcode	26119970

Materiaalnr. (12NC)	927936683011
Lokale code	PLS11W8304P
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500261199
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500261212

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 4 Pin

Levensduur





Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.