PHILIPS

Lighting

PL-Q 4-nastainen

G A↑G

PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 4-nastainen versio on yhteensopiva elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GR10Q [GR10q]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	2 050 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73,2 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	81

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	28,4 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	29 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423614

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

PL-Q 4-nastainen

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX
Koko tuotenimi	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026993525
Paikallisen koodin kuvaus	4923691
Tilauskoodi	26993525
Tuotekoodi (12NC)	927939384040

Paikallinen koodi	4923691
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500269935
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500270078

Mittapiirros



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

PL-Q 4-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.