

PHILIPS

Plafón

Funcional

CL202

White



8718699729059



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Las luminarias de Philips LED proporcionan una luz diseñada para tu confort visual.

Fácil de usar

- Fácil instalación

Efecto de iluminación

- Distribución de la luz uniforme

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista
- Fácil de limpiar

Destacados

Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

Distribución de la luz uniforme

Ilumina tus habitaciones de manera uniforme.

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas

LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Fácil de limpiar

Los materiales lisos y fáciles de limpiar hacen que tu hogar siempre tenga un aspecto impecable, del suelo al techo.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: metal, plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Plafón
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 60 mA
- Eficiencia: 110 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,22 kg
- Altura: 7,3 cm
- Longitud: 25 cm
- Anchura: 25 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 250 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1100
- Color de la luz: 4000
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 10
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699729059
- Peso neto: 0,22 kg
- Peso bruto: 0,45 kg
- Altura: 7,5 cm
- Longitud: 28 cm
- Anchura: 28 cm
- Código 12NC: 915005775931



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.146

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com