PHILIPS

Lighting

MASTER TL5 High Output Eco

G A↑G

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HO Eco jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Snížení spotřeby energie dosáhnete pouze s proudově řízenými předřadníky.
- Světelné zdroje fungují perfektně s výkonově řízenými předřadníky, v takovém případě však může být světelný tok až o 10 % vyšší.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Referenční měření toku	Sphere

Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	4 400 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	93 lm/W
Index podání barev (CRI)	80

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	49,3 W
Proud zdroje (jmen.)	0,460 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

MASTER TL5 High Output Eco

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	50 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423473

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40
Full EOC	872790082591600
Objednací kód	82591600
Číslo materiálu (12NC)	927991284031
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500880055
Číslování SAP – balení v krabičce	40
Pouzdro – EAN/UPC	8727900825916

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Output Eco

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.