PHILIPS

Lighting

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

G A↑G

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí vynikající podání barev (CRI <gt/> 90). To znamená, že barvy jsou podány přirozeným způsobem, působí sytěji, výrazněji a s větší hloubkou, jako za denního světla. Mezi oblasti použití patří místa, kde je věrné podání barev velmi důležité, například polygrafický průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Vlastnosti	HO Alto® [High Output Alto]
Referenční měření toku	Sphere

Světelně technické	
Kód barvy	965 [CCT of 6500K]
Světelný tok	3 825 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	71 lm/W
Index podání barev (CRI)	92

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	54,6 W
Proud zdroje (jmen.)	0,455 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	55 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423485

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20

Full EOC	871150086983800
Objednací kód	86983800
Číslo materiálu (12NC)	927993096524
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500869838
Číslování SAP – balení v krabičce	20
Pouzdro – EAN/UPC	8727900895285

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.