TL Mini Standard

TL Mini 13W/54-765 1FM/10X25CC

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, szyldów i awaryjnego.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	8 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	54-765
Strumień Świetlny	740 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,313
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,337
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	57 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	72

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	13,1 W
Lamp Current (Nom)	0,170 A
Napięcie (Nom)	90 V
Napięcie (Nom)	90 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,5 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg

TL Mini Standard

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423499

Materiał Nr (12NC)	928001505440
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500716712
Numerator - Packs per outer box	250
EAN/UPC – Opakowanie	8711500716736

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TL Mini 13W/54-765 FAM/10X25BOX
Pełna nazwa produktu	TL Mini 13W/54-765 1FM/10X25CC
Full EOC	871150071671227
Kod zamówienia	71671227

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/54-765 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 13W/54-765 FAM/10X25BOX

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.