




PHILIPS
Funkcionális
Mélyugárzó
CL202
White



8718699729059



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnel

A Philips LED-es lámpatestek a szem számára kényelmes fényt bocsátanak ki.

Egyszerűen használható

- Könnyű beállítás

Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.
- Könnyen tisztítható

PHILIPS

Fénypontok

Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel. Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy rögzíteni a falra vagy a mennyezetre, csatlakoztatni az áramforráshoz, és a lámpatest máris világításra kész.

Egyenletes fényeloszlás

A fény egyenletesen világítja meg az egész szobát.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a

színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Könnyen tisztítható

Sima és egyszerűen használható anyagok, hogy otthona vonzó megjelenésű lehessen a padlótól a plafonig.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér
- Anyag: fém/műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Tartozék távvezérlő: Nem

A termék méretei és tömege

- Magasság: 7,3 cm

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 250 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1100
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 10
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: Class I

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699729059
- Nettó tömeg: 0,220 kg
- Bruttó tömeg: 0,450 kg
- Magasság: 7,500 cm
- Hosszúság: 28,000 cm
- Szélesség: 28,000 cm
- SAP EAN/UPC – darab: 8718699729059
- Anyagszám (12NC): 915005775931
- EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8718699729066
- SAP bruttó tömeg (darabonként): 0,450 kg
- Nettó tömeg: 0,220 kg
- SAP magasság (darabonként): 7,500 cm
- SAP hossz (darabonként): 28,000 cm
- SAP szélesség (darabonként): 28,000 cm



Kiadás dátuma:
2020-02-23
Verzió: 0.115

© 2020 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmilyen képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com