PHILIPS

Lighting

# MASTER TL Mini Super 80

G A↑G

## MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

Tämä TL Miniature -lamppu (putken halkaisija 16 mm) on mitoiltaan pieni lamppu, joka mahdollistaa pienikokoisen järjestelmän asennuksen ja käytön matalajännitteisellä tasavirralla. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa värintoistoa ja tehokkuutta (verrattuna Standard Colors -lamppuihin) ja joissa tilaa on rajoitetusti. Näitä ovat esimerkiksi aulat, kerrostalojen porraskäytävät, huonekalujen, peilien ja kaappien kiinteä valaistus, kyltit ja turvavalaistus.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| **Kanta** | G5 |
| **Vuon mittauksen viitearvo** | Sphere |
| **Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)** | 8 000 tuntia |

| Valaistuksen tekniset tiedot | |
|---|---|
| **Värikoodi** | 830 [CCT of 3000K] |
| **Valovirta** | 1 000 lm |
| **Värimerkki** | Lämmin valkoinen (WW) |
| **Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)** | 0,44 |
| **Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)** | 0,403 |
| **Vastaava värilämpötila (nim.)** | 3000 K |
| **Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)** | 77 lm/W |
| **Värintoistoindeksi (CRI)** | 82 |

| Käyttö- ja sähkötiedot | |
|---|---|
| **Virrankulutus** | 13,1 W |
| **Lampun virta (nim.)** | 0,170 A |
| **Jännite (nim.)** | 90 V |
| **Jännite (nim.)** | 90 V |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
|---|---|
| **Himmennettävä** | Kyllä |

| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|---|---|
| **Hehkulampun muoto** | T5 |



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

# MASTER TL Mini Super 80

| Merkinnät ja luokitukset | |
|---|---|
| **Energiatehokkuusluokka** | G |
| **Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)** | 2,5 mg |
| **Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)** | 3,0 mg |
| **Energiankulutus kWh/1000 h** | 14 kWh |
| **EPREL-rekisteröintinumero** | 423502 |

| Tuotetiedot | |
|---|---|
| **Tilaustuotteen nimi** | MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX |
| **Koko tuotenimi** | MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX |
| **Full EOC** | 871150071681127 |

| | |
|---|---|
| **Paikallisen koodin kuvaus** | 4922389 |
| **Tilauskoodi** | 928001508350 |
| **Tuotekoodi (12NC)** | 928001508350 |
| **Paikallinen koodi** | 4922389 |
| **SAP-osoittaja – määrä/pakkaus** | 1 |
| **EAN/UPC - tuote/kotelo** | 8711500716811 |
| **SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa** | 250 |
| **EAN/UPC – laatikko** | 8711500716835 |

## Mittapiirros




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MST TL Mini 13W/830 FAM/ 10X25BOX | 16 mm | 516,9 mm | 524,0 mm | 521,6 mm | 531,1 mm |

## Valonjakotiedot




**Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX**

# MASTER TL Mini Super 80

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com
2023, Huhtikuu 14 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.