Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 30W/10

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht,sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet,um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen(röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) undWattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom)	2.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Aktinisch
Farbkoordinate X (Nom)	225
Farbkoordinate Y (nom.)	230

UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	25 %
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	40 %
UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	15 %

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	30 W
Lampenstrom (Nom)	0,805 A
Spannung (Nom)	45 V
Spannung (Nom)	45 V

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T26 [T 26 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	8,0 mg

UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	6,6 W

Produktdaten	
Bestell-Produktname	ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-DK 30W/10
Gesamt-Produktcode	871150089346840
Bestellcode	89346840
Material-Nr. (12NC)	928019501029
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500893468
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500893475

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Mai 1 – Änderungen vorbehalten