PHILIPS

Lighting

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 30W/10

Actinic-lamporna BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S och PL-L har ett ljusspektrum som matchar ljuskänsligheten i husflugans öga och drar därför till sig insekter. De avger praktiskt taget ingen UV-B-strålning och är därmed helt säkra. Genom att vara helt blyfria och ha branschens lägsta kvicksilverinnehåll är de verkligen ett bra miljöval. Att de är tillgängliga för många olika formfaktorer (rak (T5, T8, T12), cirkelformad (TL-E) och kompakt (PL-S/PL-L)) och effekter gör det också enkelt att införliva dina elektriska flugdödare i alla sorters design

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	2 000 h
Livslängd (nom)	2 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	10
Färgbeteckning	Actinic
Kromaticitetskoordinat X (nom)	225
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	230
UV-nedgång efter 1 000 tim	25 %
UV-nedgång efter 2 000 tim	40 %
UV-nedgång efter 500 tim	15 %

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	30 W
Lampström (nom)	0,805 A
Spänning (nom)	45 V
Spänning (nom)	45 V

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T26 [T 26 mm]

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	8,0 mg

UV	
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	6,6 W

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL
Fullständigt produktnamn	Actinic BL TL-DK 30W/10

Full EOC	871150089346840
Beställningsnummer	89346840
Materialnummer (12NC)	928019501029
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500893468
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500893475

Måttskiss

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.