

# PHILIPS

Laevalgusti

Funktsionaalne

CL202

Valge



8718699729073



## Mugav LED-valgusti, mis ei väsita silmi

Philipsi LED-valgustid annavad valguse, mis on loodud teie silmade mugavusele mõeldes.

### Lihne kogemus

- Kerge paigaldada

### Valgusefekt

- Ühtlane valguse jaotumine

### Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi
- Lihne puhastamine

# Esiletõstetud tooted

## Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

## Ühtlane valguse jaotumine

Valgustage ruume ühtlaselt.

## EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

## Lihtne puhastamine

Siledad ja kergesti puhastatavad materjalid tähendavad, et teie kodu näeb alati põrandast laeni kena välja.

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: metall/plast

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Jah

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- Tüüp: Laevalgusti

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 7,2 cm
- Pikkus: 32 cm
- Kaal pakendita: 0,52 kg
- Laius: 32 cm

## Hooldus

- Garantii: 5 aastat

**Tehnilised andmed**

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Lähimõõt: 320 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1900
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 220-240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 17
- IP-kood: IP20

- Kaitseklass: I klass

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8718699729073
- Kaal pakendita: 0,520 kg
- Brutokaal: 0,800 kg
- Kõrgus: 7,500 cm
- Pikkus: 35,200 cm
- Laius: 35,200 cm
- Materjali number (12NC): 915005776531



Väljalaske kuupäev:  
2021-11-28  
Versioon: 0.239

© 2021 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)