




PHILIPS  
Funkcjonalność  
Lampa sufitowa  
CL202  
White



8718699729073



# Komfortowe oświetlenie LED, które nie jest męczące dla oczu

Oprawy LED Philips zapewniają światło komfortowe dla oczu.

## **Łatwość obsługi**

- Łatwa instalacja

## **Efekt świetlny**

- Równomierna dystrybucja światła

## **Najwyższa jakość**

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu
- Łatwe czyszczenie

# PHILIPS

# Zalety

## Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

## Równomierna dystrybucja światła

Oświetlaj pomieszczenia równomiernym i jednolitym światłem.

## Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

## Łatwe czyszczenie

Gładkie i łatwo czyszczące się materiały zapewniając elegancki wygląd w całym domu.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: metal/plastik

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 7,2 cm

## Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 320 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1900
- Barwa światła: 4000
- Zasilanie sieciowe: 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 17
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8718699729073
- Waga netto: 0,520 kg
- Waga brutto: 0,800 kg
- Wysokość: 7,500 cm
- Długość: 35,200 cm
- Szerokość: 35,200 cm
- SAP EAN/UPC – Sztuka: 8718699729073
- Numer seryjny (12NC): 915005776531
- EAN/UPC – Opakowanie: 8718699729080
- Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,800 kg
- Waga netto: 0,520 kg
- Wysokość SAP (sztuka): 7,500 cm
- Długość SAP (sztuka): 35,200 cm
- Szerokość SAP (sztuka): 35,200 cm



Data wydania:  
2020-02-23  
Wersja: 0.115

© 2020 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.