MASTER TL-D De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	940 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	1.200 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	65,2 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	91

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	18,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,360 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	22 kWh

MASTER TL-D De Luxe

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10
Gesamt-Produktcode	871150088839625
Bestellcode	88839625
Material-Nr. (12NC)	928043594081

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888396
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888402

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.