PHILIPS

Lighting

# MASTER TL-D 90 Graphica

## MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|---|---|
| **Patice krytky** | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Referenční měření toku** | Sphere |
| **Životnost do 50 % poruch (jmen.)** | 8 000 h |

| Světelně technické | |
|---|---|
| **Kód barvy** | 965 [CCT of 6500K] |
| **Světelný tok** | 950 lm |
| **Barevné konstrukce** | Studené denní světlo |
| **Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X** | 0,313 |
| **Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y** | 0,337 |
| **Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti** | 6500 K |
| **Měrný výkon (jmen.) (nom.)** | 51,6 lm/W |
| **Index podání barev (CRI)** | 96 |

| Provozní a elektrické | |
|---|---|
| **Spotřeba energie** | 18,4 W |
| **Proud zdroje (jmen.)** | 0,360 A |

| Řízení a stmívání | |
|---|---|
| **Stmívatelné** | Ano |

| Mechanické a materiály | |
|---|---|
| **Tvar žárovky** | T8 [26 mm (T8)] |

| Certifikace a použití | |
|---|---|
| **Třída energetické účinnosti** | G |
| **Obsah rtuti (Hg) (jmen.)** | 1,7 mg |
| **Spotřeba energie kWh/1000 h** | 19 kWh |
| **Registrační číslo databáze EPREL** | 423523 |

# MASTER TL-D 90 Graphica

| Označení a balení | |
|---|---|
| **Objednací název produktu** | MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10 |
| **Celý název výrobku** | MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL/10 |
| **Full EOC** | 871150088852525 |
| **Objednací kód** | 88852525 |
| **Číslo materiálu (12NC)** | 928043796581 |

| | |
|---|---|
| **Místní kód** | TLD18965GRAPH |
| **Číslování SAP – počet v balení** | 1 |
| **EAN/UPC – výrobek/pouzdro** | 8711500888525 |
| **Číslování SAP – balení v krabičce** | 10 |
| **Pouzdro – EAN/UPC** | 8711500888532 |

## Rozměrové výkresy




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10 | 28 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm |

## Fotometrické údaje




**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10**

# MASTER TL-D 90 Graphica

## Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10




Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.