Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13.000 h
Durée de vie utile (nom.)	9.000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	10
Désignation de la couleur	Actinic
Coordonnée chromatique X	220
Coordonnée chromatique Y	200
Dépréciation UV à 2000 heures	20 %
Dépréciation UV à 5000 heures	30 %

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	18 W
Courant lampe (nom.)	0,36 A
Tension (nom.)	59 V
Tension (nom.)	59 V

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T26 [T 26 mm]

Actinic BL TL-D(K) Secura

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg

UV	
Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	4,5 W

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Nom de produit complet	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Code EOC	872790085383400

Code de commande	8727900853834
Code 12NC	928048201003
Code de commande local	TLD18W10SECURA
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900853834
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900853841

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.