MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Uuden sukupolven keraaminen monimetallilamppu ulkovalaistukseen. Tehokas ja miellyttävä valkoinen valo

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	PGZ12
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	32 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	628 [CCT of 2800K]
Valovirta	4 900 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,447
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,4
Vastaava värilämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	110 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	66
Kaaren pituus O (nim.)	14 mm

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	44,5 W
Jännite (nim.)	91 V
Jännite (nim.)	91 V

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T19

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	45 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473336

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
Koko tuotenimi	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
Full EOC	871829115001500
Paikallisen koodin kuvaus	4824640
Tilauskoodi	928083805127
Tuotekoodi (12NC)	928083805127
Paikallinen koodi	4824640
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291150015
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291150022

Mittapiirros



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12



Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Käyttöikä





Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.