MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8

Alla ljuskällor slocknar till slut, men när detta sker med MSR Gold™ FastFit med en sockel kan den bytas ut på några sekunder tack vare den särskilt utformade sockeln. Ljuskällan ger en högintensiv stråle med rent, vitt ljus som verkligen lyser upp, medan de guldpläterade gavlarna ger överlägset värmeskydd och förhindrar tidigt lampbortfall. P3-tekniken möjliggör användning på valfri plats och vid högre temperatur, vilket förlänger ljuskällans livslängde och ger konsekvent ljusflöde av hög kvalitet. Eftersom FastFit-utformningen används för Philips halogenlampor är det dessutom enkelt och går snabbt att växla mellan lamptekniker. Philips MSR Gold^{TM} 1200 FastFit kan användas för lampeffekter mellan 800 W och 1 400 W.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	PGJX50
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	750 h

Ljusteknik	
Färgkod	2
Ljusflöde	157 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	297
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	322
Korrelerad färgtemperatur (nom)	7500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78 lm/W
Färgåtergivningsindex	88
Båglängd O (Nom)	8,0 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	2 000 W
Lampström (nom)	15,4 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8

MSR Gold™ FastFit

Fullständigt produktnamn	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8
Full EOC	872790090830500
Beställningsnummer	90830500
Materialnummer (12NC)	928106105114
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900908305
Räknare - antal förpackningar per kartong	8
EAN/UPC - Hölje	8727900908312

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.