MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)
- HF-liitäntälaitteen on oltava Philips LDi -ohjeistuksen mukainen
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	45 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Not Specified]
Valovirta	33 700 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,535
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värilämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	132 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Kaaren pituus O (nim.)	65 mm

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	255,0 W
Jännite (nim.)	99 V
Jännite (nim.)	99 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T46

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	E
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	15,1 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	15,1 mg

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Energiankulutus kWh/1000 h	255 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473377

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Koko tuotenimi	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Full EOC	872790092737500
Paikallisen koodin kuvaus	4820032

Tilauskoodi	928150419230
Tuotekoodi (12NC)	928150419230
Paikallinen koodi	4820032
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900927375
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900927382

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm

Valonjakotiedot





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.