

PHILIPS

Stropní světlo

Funkční

TOBA CL505

White

Bezdrátové ovládání stmívání



8718699750619



Bezproblémové nastavení požadované úrovně osvětlení

Vytvořte si tu správnou atmosféru. Pomocí pár kliknutí na dálkovém ovládání vám stropní svítidlo Philips all-in-one LED nabídne flexibilitu a pohodlí z volby rozsahu nastavení osvětlení pro jakýkoli okamžik.

Efekt ambientního světla

- Jemné noční světlo

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Ovládání

- Nastavitelná teplota chromatičnosti
- Dodává se s praktickým dálkovým ovládáním
- Odolný světelný difuzér se špičkovými parametry vám zajistí jednotné osvětlení a menší oslnění.
- 4 přednastavené scény
- Automatické vypnutí po 60 minutách
- K jednomu dálkovému ovládání můžete připojit až tři světla

Přednosti

Jemné noční světlo

Přispívá k tomu, aby vaši nejbližší usínali v jemném nočním světle.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejprísnejší zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Nastavitelná teplota chromatičnosti

Od ostrého bílého světla pro lepší soustředění k teplému žlutému světlu vhodnému pro relaxaci.

Dodává se s praktickým dálkovým ovládáním

Můžete si vybrat různé barvy světla, úroveň ztlumení a různá přednastavená světelná nastavení.

Odolný světelný difuzér se špičkovými parametry vám zajistí jednotné osvětlení a menší oslnění.

Tento světelný difuzér rozptyluje měkké světlo rovnoměrně po místnostech.

4 přednastavené scény

Vychutnejte si různé atmosféry s pohodlím přednastavených světelných scén pro každou příležitost.

Automatické vypnutí po 60 minutách

Po zapnutí režimu spánku se světlo po 60 minutách automaticky vypne. Už se nebudete muset budit uprostřed noci, abyste vypnuli světlo.

K jednomu dálkovému ovládání můžete připojit až tři světla

Tímto výkonným a chytrým dálkovým ovládáním můžete ovládat všechna světla v místnosti, aniž byste museli vstávat.

Specifikace

Design a provedení

- Materiál: kov/plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano
- Střední díl: Ano

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční
- Typ: Stropní svítidlo

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,79 kg
- Výška: 8,5 cm
- Délka: 36,8 cm
- Šířka: 36,8 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 368 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2800
- Barva světla: 2700–6500
- Napájení ze sítě: 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Radiofrekvenční ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Příkon žárovky: 23
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699750619
- Čistá hmotnost: 0,68 kg
- Hrubá hmotnost: 0,95 kg
- Výška: 9,5 cm
- Délka: 41,5 cm
- Šířka: 41,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005774831



Datum vydání: 2023-11-06
Verze: 0.374

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com