Espectáculo MSR

MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3

El arco corto de la lámpara y su diseño compacto ayudan a garantizar una luminaria compacta que proporcione una alta intensidad de haz, mientras que las excelentes características de reproducción del color ayudan a garantizar colores óptimos en el escenario. La tecnología P3 altamente innovadora desarrollada por Philips permite utilizar las lámparas MSR Short Arc a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento. ¿El resultado? Vida útil más prolongada, menos fallos prematuros y un rendimiento muy uniforme durante toda la vida útil de la lámpara

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	PGJ50 [PGJ50]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	- [Not Specified]
Flujo lumínico (mín.)	87.000 lm
Flujo luminoso	93.000 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	318
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	327
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	78 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

Longitud de arco O (nom.)	5,5 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	1.200 W
Corriente de lámpara (nom.)	15 A

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3
Nombre completo del producto	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3
Full EOC	872790092602600
Código de pedido	92602600
Código 12NC	928174605114

Espectáculo MSR

Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900926026
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	3

Embalaje con código EAN/UPC	8727900926033

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	26,1 mm	5,5 mm	44 mm	46 mm	45 mm	109 mm

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.