MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Lâmpada reflectora mini de descarga de haleto metálico em cerâmica com eficiência muito elevada, que produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada composição de cores

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX10
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Ciclo de comutação	1.350
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °
Fluxo Luminoso	860 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	1.750 cd
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,434
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,398
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	50 lm/W
Color rendering index (CRI)	84
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	860 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	20,1 W
Tempo de aquecimento até 60% de luz	120 s
Tensão (Nom.)	95 V
Tensão (Nom.)	95 V

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	MR16

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	3,5 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,5 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	21 kWh
Número de registo EPREL	473268

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D
Nome do produto completo	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Código do produto completo	871829120303200
Código de encomenda	20303200
N.º material (12NC)	928191205331
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291203032
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8718291203049

Desenho dimensional



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.