MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerer det moderne utseende for 111 mm halogenlamper med aluminiumsreflektor med det klare, hvite lyset med lang levetid og høy energieffektivitet fra MASTERColour CDM.

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Det kan også brukes elektromagnetisk utstyr på lamper på 35 W / 930
- Hvis en lyskilde går istykker, er det svært usannsynlig at det har noen som helst innvirkning på helsen din. Hvis en en lyskilde går i stykker, lufte ut rommet i 30 minutter og samle delene, helst med bruk av handsker.Legg de i en lukket plastposte og ta med til din lokale gjenvinningsstasjon. Bruk ikke støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX8.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Brytersyklus	1 050
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
Levetid til 50 % lystap (nom.)	12 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	10 grad(er)
Lysytelse	2 805 lm
Lysintensitet (nom.)	45 000 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,434
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,398

Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	40 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	92
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	2 805 lm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	73,2 W
Tiden det tar før lyset er på 60 %	120 s
Spenning (nom.)	89 V
Spenning (nom.)	89 V

MASTERColour CDM-R111 Elite

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Reflektor
Lyspæreform	R111

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	6,6 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	6,6 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473282

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D
Fullstendig produktnavn	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D
Full EOC	871829168962100
Lokal kodebeskrivelse	3821427
Bestillingskode	928195605330
Materialenr. (12NC)	928195605330
Lokal bestillingskode	3821427
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291689621
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718291689638

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D

MASTERColour CDM-R111 Elite

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 16 - data kan endres