

# PHILIPS

Plafonnier

Fonctionnel

TOBA CL505

White

Variateur sans fil



8718699750619



## Créez l'atmosphère que vous souhaitez du bout des doigts

Créez l'ambiance adéquate pour chaque occasion. En quelques clics sur la télécommande, le plafonnier LED Philips tout-en-un vous permet de choisir de façon pratique et flexible des paramètres de lumière adaptés à chaque moment.

### Effet de lumière d'ambiance

- Lumière douce et tamisée

### Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

### Contrôle

- Température de couleur ajustable
- Télécommande fournie pour plus de confort
- Diffuseur hautes performances et durable pour un éclairage uniforme et un éblouissement réduit.
- 4 scènes de préréglage
- Arrêt automatique après 60 minutes
- Connectez jusqu'à 3 unités à l'aide d'une seule télécommande

# Points forts

## Lumière douce et tamisée

Aidez vos chers petits à s'endormir à la douce lumière d'une veilleuse.

## EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

## Température de couleur ajustable

Passez d'une lumière blanche éclatante, qui vous permettra de vous concentrer, à une lumière jaune chaude, propice à la détente.

## Télécommande fournie pour plus de confort

Choisissez parmi une large palette de couleurs d'éclairage, de niveaux d'intensité lumineuse et de paramètres de lumière prédéfinis.

## Diffuseur hautes performances et durable pour un éclairage uniforme et un éblouissement réduit.

Ce diffuseur éclaire vos pièces d'une lumière tamisée et uniforme.

## 4 scènes de préréglage

Profitez facilement d'ambiances diverses grâce à des scénarios de lumière préréglés pour chaque occasion.

## Arrêt automatique après 60 minutes

Lorsque le mode veille est activé, la lumière s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes. Plus besoin de se lever au milieu de la nuit juste pour éteindre la lumière.

## Connectez jusqu'à 3 unités à l'aide d'une seule télécommande

Contrôlez tout l'éclairage de votre pièce sans vous lever grâce à cette télécommande puissante et intelligente.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: white
- Matériaux: métal/plastique

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui
- Point focal: Oui

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

## Divers

- Conçu spécialement pour: Fonctionnel
- Type: Plafonnier

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.79 kg
- Hauteur: 8.5 cm
- Longueur: 36.8 cm
- Largeur: 36.8 cm

## Entretien

- Garantie: 5 ans

### Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Diamètre: 368 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2800
- Couleur de lumière: 2700-6500
- Puissance électrique: 220-240
- Éclairage à intensité variable:  
Gradation RF - Ne pas utiliser avec un variateur
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 23

- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699750619
- Poids net: 0.680 kg
- Poids brut: 0.950 kg
- Hauteur: 9.500 cm
- Longueur: 41.500 cm
- Largeur: 41.500 cm
- Numéro de matériaux (12NC):  
915005774831



Date de publication:  
2023-11-08  
Version: 0.372

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.