MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von Ra ≥80. Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone, die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	822-827 [tunable warm white]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	6 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	95 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	BA38

Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Gesamt-Produktcode	871869645354400
Bestellcode	45354400
Material-Nr. (12NC)	929001140502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696453544
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696453551

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.