MASTER Velas y Esféricas LED

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas. Las lámparas tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el ambiente deseado. Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas, las lamparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y la reducción de costes de mantenimiento. Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	822-827 [tunable warm white]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6 W

MASTER Velas y Esféricas LED

Corriente de lámpara (nom.)	35 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	95 °C

Controles y regulación

Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	BA38

Aprobación y aplicación

Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Nombre completo del producto	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Full EOC	871869645354400
Código de pedido	45354400
Código 12NC	929001140502
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696453544
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696453551

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

MASTER Velas y Esféricas LED

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 29 - Datos sujetos a cambios