



Configuração do ambiente na ponta dos dedos

Crie sempre o ambiente certo. Basta um par de cliques no telecomando para a solução global de plafon LED Philips lhe dar a flexibilidade e a comodidade de escolher entre uma gama de definições de luz para cada momento.

Efeito de luz ambiente

· Luz noturna suave

Alta qualidade

· EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

controlo

- · Temperatura da cor regulável
- · Telecomando incluído para sua conveniência
- Elevado desempenho, difusor duradouro para iluminação uniforme e ofuscamento reduzido.
- · 4 cenas predefinidas
- · Desligar automático após 60 minutos
- · Associe até três peças a um telecomando

Destaques

Luz noturna suave

Ajude os seus entes queridos a caírem no sono com uma suave luz noturna.

Evecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisito EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Temperatura da cor regulável

Mude de uma luz branca pura para se concentrar para uma luz amarela quente para relaxar.

Telecomando incluído para sua conveniência

Escolha diferentes cores de luz, níveis de regulação e selecione entre diferentes configurações predefinidas de luz.

Elevado desempenho, difusor duradouro para iluminação uniforme e ofuscamento reduzido.

Este difusor distribui luz suave de forma uniforme em todos os seus espaços.

4 cenas predefinidas

Desfrute de diferentes ambientes com a comodidade das cenas predefinidas para cada ocasião.

Desligar automático após 60 minutos

Quando o modo de dormir está ativado, a luz desliga-se automaticamente após 60 minutos. Já não é necessário levantar-se a meio da noite para desligar a luz.

Associe até três peças a um telecomando

Controle toda a iluminação no seu quarto sem ter de se levantar com este poderoso e inteligente telecomando.

Especificações

Design e acabamento

Material: metal/plástico

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
- LEDs integrados: Sim
- · Controlo remoto incluído: Sim
- · Peça de centro: Sim

Características da luz

· Color rendering index (CRI): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Funcional
- · Tipo: Plafon

Dimensões e peso do produto

- · Peso líquido: 0,79 kg
- · Altura: 8,5 cm
- · Comprimento: 36,8 cm
- · Largura: 36,8 cm

Assistência

Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- · Vida útil até: 15.000 h
- · Diâmetro: 368 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2800
- · Cor da luz: 2700-6500
- · Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação RF - Não utilizar com regulador
- · LED: Sim
- · LED incorporado: Sim
- · Potência da lâmpada incluída: 23

- · Código IP: IP20
- · Classe de proteção: Classe I

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC produto: 8718699750619
- Peso líquido: 0,68 kgPeso bruto: 0,95 kg
- · Altura: 9,5 cm
- · Comprimento: 41,5 cm
- · Largura: 41,5 cm
- Número de material (12NC): 915005774831



Data de publicação: 2023-11-09 Versão: 0.374

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.