MASTER vela LED

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Com efeitos de luz cintilante semelhante à incandescente, as lâmpadas com o formato de vela MASTER LEDcandle são ideais para a iluminação geral e decorativa em ambientes de hotelaria e residenciais. As lâmpadas MASTER LEDcandles reguláveis permitem uma maior eficiência, ajudando, ao mesmo tempo, a criar o ambiente pretendido. Para montagem visível em candelabros, apliques de parede ou luminárias modernas, as lâmpadas de vidro transparente ou fosco adaptam-se a todos os equipamentos existentes com casquilho E14 e B15. Desenhadas segundo a experiência dos criadores de candelabros, com o objectivo de melhorar o aspecto estético do candelabro ou luminária, não apenas quando estão acesas, estas lâmpadas apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo. Produzem uma bonita luz quente cintilante que permite uma elevada poupança de energia e reduz os custos de manutenção. As lâmpadas de vela em forma de chama apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo que complementa na perfeição as velas LED modernas

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	25.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	822-827 [tunable warm white]
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s

MASTER vela LED

Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Sim

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	95 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	P48 [P 48 mm]

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Não

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL
Nome do produto completo	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL
Código do produto completo	871869645358200
Código de encomenda	45358200
N.º material (12NC)	929001140602
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696453582
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696453599

Desenho dimensional



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

MASTER vela LED

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Maio 15 - Dados sujeitos a alteração