

PHILIPS

Taklampa

Funktionell

TOBA CL505

White

Trådlös dimring



8718699750619



Ställ in önskad atmosfär med enkelhet

Skapa den rätta atmosfären varje gång. Genom att klicka ett par gånger på fjärrkontrollen ger Philips LED allt-i-ett-taklampa dig flexibiliteten och bekvämligheten att välja mellan ett urval av ljusinställningar för varje tillfälle.

Omgivningsljuseffekt

- Mjukt ljus från nattlampa

Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

Styrning

- Inställbar färgtemperatur
- Fjärrkontroll ingår för bekvämlighet
- Hög prestanda, hållbar ljusspridare för enhetlig belysning och mindre bländning.
- 4 förprogrammerade ljusscener
- Automatisk avstängning efter 60 min
- Koppla ihop 3 stycken med samma fjärrkontroll

Funktioner

Mjukt ljus från nattlampa

Hjälp de små att somna lugnt med ett mjukt ljus från en nattlampa.

Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljus kvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Inställbar färgtemperatur

Skifta från ett klart, vitt ljus för fokus till ett varmt, gult ljus för avkoppling.

Fjärrkontroll ingår för bekvämlighet

Välj lampor i olika färger och dimringsnivåer, och välj mellan olika färdiga ljusinställningar.

Hög prestanda, hållbar ljusspridare för enhetlig belysning och mindre bländning.

Ljusspridaren sprider mjukt ljus jämnt i dina rum.

4 förprogrammerade ljusscener

Njut av olika stämningslägen med förprogrammerade ljusscener för varje tillfälle.

Automatisk avstängning efter 60 min

När standby-läge är aktiverat släcks ljuset automatiskt efter 60 minuter. Du slipper kliva upp mitt i natten för att släcka ljuset.

Koppla ihop 3 stycken med samma fjärrkontroll

Styr all belysning i ett rum utan att behöva resa dig med denna kraftfulla och smarta fjärrkontroll.

Specifikationer

Design och finish

- Material: metall/plast

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja
- Mittpunkt: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Funktionell
- Typ: Taklampa

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,79 kg
- Höjd: 8,5 cm
- Längd: 36,8 cm
- Bredd: 36,8 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 368 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 2800
- Ljusfärg: 2700-6500
- Nätström: 220-240
- Dimbar armatur: RF-dimring – använd ej med dimmer
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 23
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699750619
- Nettovikt: 0,68 kg
- Bruttovikt: 0,95 kg
- Höjd: 9,5 cm
- Längd: 41,5 cm
- Bredd: 41,5 cm
- Materialnummer (12NC): 915005774831



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.374

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com